


Orta Boy Radius Leep Elektrotu Teknik Şartnamesi

1. Leep elektrotu, ileri analizleri yapılabilmesi için örnek almak amacıyla, akımı ileten tel kısmı sayesinde dokuyu istenilen miktarda kesmek üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Elektrot her marka leep ve koter cihazı kalemlerine uyumlu olmalıdır.
3. Elektrotun shaft kısmı akımı iletmeyecek şekilde izole edilmiş olmalı ve uzunluğu 12 cm olmalıdır.
4. Elektrotun ağız kısmının genişliği tercihe açık olarak 1,5 cm veya 1,0 cm olmalıdır. Kurum hangi boyunu isterse o teslim edilmelidir.
5. Ağız kısmının derinliği tercihe açık olarak 0,5 cm, 0,7 cm, 1,0 cm veya 1,5 cm olmalıdır. Kurum hangi boyunu isterse o teslim edilmelidir.
6. Ürün steril ambalajında olmalı ve etiketi üzerinde marka, kod ve miat bilgileri yazılı olmalıdır.
7. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl miatlı olmalıdır.


Doç. Dr. Pınar SOLMAZ HASDEMİR
M.C.B.Ü. T.F.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 9870

Büyük Boy Radius Leep Elektrotu Teknik Şartnamesi






1. Leep elektrotu, ileri analizleri yapılabilmesi için örnek almak amacıyla, akımı ileten tel kısmı sayesinde dokuyu istenilen miktarda kesmek üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Elektrot her marka leep ve koter cihazı kalemlerine uyumlu olmalıdır.
3. Elektrotun shaft kısmı akımı iletmeyecek şekilde izole edilmiş olmalı ve uzunluğu 12 cm olmalıdır.
4. Elektrotun ağız kısmının genişliği tercihe açık olarak 2,5 cm veya 2,0 cm olmalıdır. Kurum hangi boyunu isterse o teslim edilmelidir.
5. Ağız kısmının derinliği tercihe açık olarak 0,8 cm, 1,0 cm, 1,5 cm veya 2,0 cm olmalıdır. Kurum hangi boyunu isterse o teslim edilmelidir.
6. Ürün steril ambalajında olmalı ve etiketi üzerinde marka, kod ve miat bilgileri yazılı olmalıdır.
7. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl miatlı olmalıdır.

Doç. Dr. Pınar SOLMAZ HASDEMİR
M.C.B.Ü. T.F.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 9870





Highest Quality Tungsten Wire
LEEP ELECTRODES

The Standard for Performance and Reliability. Feel the Tungsten Difference

■ **Large Radius Loop Electrodes >2cm Wide**

- 2.5cm W x 1.0cm D • 12cm shaft *R2510 MZ 
- 2.0cm W x 2.0cm D • 12cm shaft *R2020 MZ 
- 2.0cm W x 1.5cm D • 12cm shaft *R2015 MZ 
- 2.0cm W x 1.0cm D • 12cm shaft *R2010 MZ 
- 2.0cm W x 0.8cm D • 12cm shaft *R2008 MZ 

■ **Medium Radius Loop Electrodes <2cm Wide**

- 1.5cm W x 1.5cm D • 12cm shaft *R1515 MZ 
- 1.5cm W x 0.7cm D • 12cm shaft *R1507 MZ 
- 1.5cm W x 0.5cm D • 12cm shaft *R1505 MZ 
- 1.0cm W x 1.0cm D • 12cm shaft *R1010 MZ 
- 1.0cm W x 0.7cm D • 12cm shaft *R1007 MZ 